

Modell H*Q

Thermoelementfühler mit angegessenem
Standard-Thermoelementstecker
Manteldurchmesser von 1,5 bis 6 mm

- ✓ 300 und 600 mm Länge
- ✓ Wahlweise mit 304 SS- oder Inconel-Mantel (321 SS ebenfalls lieferbar)
- ✓ Maximale Messtemperatur (bei 3, 4,5 und 6 mm Mantel-ø) mit 304 SS-Mantel bis zu 898°C, mit Inconel-Mantel bis zu 1148°C
- ✓ Maximale Temperatur des Thermoelementsteckers 260°C
- ✓ IEC- oder ANSI-Farbcodierte Anschlüsse mit integrierter Typenbezeichnung
- ✓ Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
- ✓ Hochfeste, biegsame Konstruktion
- ✓ Widersteht Schwingungen




Inklusive Buchse, Zugentlastung und Sicherungs-Clip.

Thermoelement-Farbcodierung

IEC-Farbe	Typ-Code	ANSI-Farbe
Schwarz	J	Schwarz
Grün	K	Gelb
Violett	E	Violett
Braun	T	Blau

*IEC-Farbcode Standard. Bei Bestellung nach ANSI-Farbcode streichen Sie in der Modell-Nr. das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: HKQSS-IM15G-300, Typ K mit ANSI-Farbcode.

Messspitzentypen



Bestellangaben (Modellnummer angeben)				
Thermoelement- Typ	Mantel- ø	Modellnummer 300 mm Länge	Modellnummer 600 mm Länge	
EISEN-KONSTANTAN Inconel-Mantel J	1,5 mm	HJQIN-IM15(*)-300	HJQIN-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HJQIN-IM30(*)-300	HJQIN-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HJQIN-IM45(*)-300	HJQIN-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HJQIN-IM60(*)-300	HJQIN-IM60(*)-600	
EISEN-KONSTANTAN 304 SS-Mantel J	1,5 mm	HJQSS-IM15(*)-300	HJQSS-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HJQSS-IM30(*)-300	HJQSS-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HJQSS-IM45(*)-300	HJQSS-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HJQSS-IM60(*)-300	HJQSS-IM60(*)-600	
NICKEL/CHROM-NICKEL Inconel-Mantel K	1,5 mm	HKQIN-IM15(*)-300	HKQIN-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HKQIN-IM30(*)-300	HKQIN-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HKQIN-IM45(*)-300	HKQIN-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HKQIN-IM60(*)-300	HKQIN-IM60(*)-600	
NICKEL/CHROM-NICKEL 304 SS-Mantel K	1,5 mm	HKQSS-IM15(*)-300	HKQSS-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HKQSS-IM30(*)-300	HKQSS-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HKQSS-IM45(*)-300	HKQSS-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HKQSS-IM60(*)-300	HKQSS-IM60(*)-600	
NICKEL/CHROM-KONSTANTAN Inconel-Mantel E	1,5 mm	HEQIN-IM15(*)-300	HEQIN-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HEQIN-IM30(*)-300	HEQIN-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HEQIN-IM45(*)-300	HEQIN-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HEQIN-IM60(*)-300	HEQIN-IM60(*)-600	
NICKEL/CHROM-KONSTANTAN 304 SS-Mantel E	1,5 mm	HEQSS-IM15(*)-300	HEQSS-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HEQSS-IM30(*)-300	HEQSS-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HEQSS-IM45(*)-300	HEQSS-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HEQSS-IM60(*)-300	HEQSS-IM60(*)-600	
KUPFER-KONSTANTAN Inconel-Mantel T	1,5 mm	HTQIN-IM15(*)-300	HTQIN-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HTQIN-IM30(*)-300	HTQIN-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HTQIN-IM45(*)-300	HTQIN-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HTQIN-IM60(*)-300	HTQIN-IM60(*)-600	
KUPFER-KONSTANTAN 304 SS-Mantel T	1,5 mm	HTQSS-IM15(*)-300	HTQSS-IM15(*)-600	
	3,0 mm	HTQSS-IM30(*)-300	HTQSS-IM30(*)-600	
	4,5 mm	HTQSS-IM45(*)-300	HTQSS-IM45(*)-600	
	6,0 mm	HTQSS-IM60(*)-300	HTQSS-IM60(*)-600	

* Messspitzentyp angeben: E (Offenliegend), G (Geerdet) oder U (Nicht geerdet).

Bestellbeispiel: HKQSS-IM60G-300, Thermoelementfühler Typ K, 304 SS-Mantel, 6 mm Außendurchmesser, geerdete Messspitze, 300 mm lang, IEC-Farbcode.

Zur Bestellung mit 321 SS-Mantel ändern Sie „SS“ in der Teile-Nr. in „321SS“, ohne Aufpreis.
Beispiel: HKQ321SS-IM60G-300.

Typ K auch mit Super-OMEGACLAD™-XL-Mantel.