Verdrillte/abgeschirmte Leitung mit PVC oder Teflon-Isolierung

- **Sichere Masseverbindung vom Fühlermantel bis hin zum Instrument**
- **Mit Polyvinyl- und Teflon-Isolierung verfügbar**
- **Passend zu den rauscharmen Thermoelementfühlern und Steckverbindern von OMEGA**
- **Thermoelement- und Ausgleichsleitungen**
- **Schutz gegen elektrische Störeinstrahlung**

Die Leitung ist abgeschirmt und mit einem zusätzlichen integrierten Beidraht ausgestattet, um optimalen Schutz gegen Störeinstrahlung zu bieten. Der Mindest-Biegeradius beträgt das 4-fache des Durchmessers.

Auf Rollen mit Standardlängen von 7,5, 30, 150 und 300 Meter.



Farbcodierung

IEC-Farbe	Typ-Code	ANSI-Farbe
Schwarz	**J**	Schwarz
Grün	**K**	Gelb
Violett	**E**	Violett
Braun	**T**	Blau

**Farbcode Standard. Bei Bestellung nach ANSI-Farbcode streichen Sie in der Modell-Nr. das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).*
Beispiel: *TT-K-20-TWSH-15M, Typ K mit ANSI-Farbcode.*

Thermoelementleitung: PFA Teflon-Isolierung

Thermoelement-Kalibrierung	ø mm	Modellnummer Farbcodiert	Modellnummer Farbcodiert, Litze
J K T E	0,81	**TT-JI-20-TWSH-(*)** **TT-KI-20-TWSH-(*)** **TT-TI-20-TWSH-(*)** **TT-EI-20-TWSH-(*)**	**TT-JI-20S-TWSH-(*)** **TT-KI-20S-TWSH-(*)** **TT-TI-20S-TWSH-(*)** **TT-EI-20S-TWSH-(*)**
J K T E	0,51	**TT-JI-24-TWSH-(*)** **TT-KI-24-TWSH-(*)** **TT-TI-24-TWSH-(*)** **TT-EI-24-TWSH-(*)**	**TT-JI-24S-TWSH-(*)** **TT-KI-24S-TWSH-(*)** **TT-TI-24S-TWSH-(*)** **TT-EI-24S-TWSH-(*)**

Thermoelementleitung: FEP Teflon-Isolierung

Thermoelement-Kalibrierung	ø mm	Modellnummer Farbcodiert	Modellnummer Farbcodiert, Litze
J K T E	0,81	**FF-JI-20-TWSH-(*)** **FF-KI-20-TWSH-(*)** **FF-TI-20-TWSH-(*)** **FF-EI-20-TWSH-(*)**	**FF-JI-20S-TWSH-(*)** **FF-KI-20S-TWSH-(*)** **FF-TI-20S-TWSH-(*)** **FF-EI-20S-TWSH-(*)**
J K T E	0,51	**FF-JI-24-TWSH-(*)** **FF-KI-24-TWSH-(*)** **FF-TI-24-TWSH-(*)** **FF-EI-24-TWSH-(*)**	**FF-JI-24S-TWSH-(*)** **FF-KI-24S-TWSH-(*)** **FF-TI-24S-TWSH-(*)** **FF-EI-24S-TWSH-(*)**

Ausgleichsleitung: Polyvinyl-Isolierung

Thermoelement-Kalibrierung	ø mm	Modellnummer Farbcodiert	Modellnummer Farbcodiert, Litze
J K T E	1,29	**EXPP-JI-16-TWSH-(*)** **EXPP-KI-16-TWSH-(*)** **EXPP-TI-16-TWSH-(*)** **EXPP-EI-16-TWSH-(*)**	**EXPP-JI-16S-TWSH-(*)** **EXPP-KI-16S-TWSH-(*)** **EXPP-TI-16S-TWSH-(*)** **EXPP-EI-16S-TWSH-(*)**
J K T E	0,81	**EXPP-JI-20-TWSH-(*)** **EXPP-KI-20-TWSH-(*)** **EXPP-TI-20-TWSH-(*)** **EXPP-EI-20-TWSH-(*)**	**EXPP-JI-20S-TWSH-(*)** **EXPP-KI-20S-TWSH-(*)** **EXPP-TI-20S-TWSH-(*)** **EXPP-EI-20S-TWSH-(*)**

Ausgleichsleitung: FEP Teflon-Isolierung*

Thermoelement-Kalibrierung	ø mm	Modellnummer Farbcodiert	Modellnummer Farbcodiert, Litze
J K T E	1,29	**EXFF-JI-16-TWSH-(*)** **EXFF-KI-16-TWSH-(*)** **EXFF-TI-16-TWSH-(*)** **EXFF-EI-16-TWSH-(*)**	**EXFF-JI-16S-TWSH-(*)** **EXFF-KI-16S-TWSH-(*)** **EXFF-TI-16S-TWSH-(*)** **EXFF-EI-16S-TWSH-(*)**
J K T E	0,81	**EXFF-JI-20-TWSH-(*)** **EXFF-KI-20-TWSH-(*)** **EXFF-TI-20-TWSH-(*)** **EXFF-EI-20-TWSH-(*)**	**EXFF-JI-20S-TWSH-(*)** **EXFF-KI-20S-TWSH-(*)** **EXFF-TI-20S-TWSH-(*)** **EXFF-EI-20S-TWSH-(*)**

* Auch mit PFA Teflon-Isolierung lieferbar.

** Ausgleichsleitungen sind auch für die Typen R und S lieferbar. Bitte anfragen.

**** Bitte Rollenlänge angeben:***
„7.5M“ (7,5 m), „15M“ (15 m), „30M“ (30 m), „60M“ (60 m), „150M“ (150 m) oder „300M“ (300 m)

Bestellbeispiel: *TT-KI-24-TWSH-300M, Leitung Typ K, 0,51 mm, PFA•Teflon Isolierung, 300 Meter, mit IEC-Farbcodierung.*

INFO-Telefon 0800–8266342
Tel. 07056–9398-0
Fax 07056–9398-29
www.omega.de
info@omega.de