

HHF82 **Anemometer**

- ✓ Leichtes und kleines Gehäuse für einfache Bedienung mit einer Hand
- ✓ Fünf Einheiten für Luftgeschwindigkeit, auswählbar auf Tastendruck
- ✓ Haltefunktion zum Anhalten des aktuellen Messwerts
- ✓ Abruf der Höchst- und Tiefstwerte

Das Anemometer HHF82 zeigt die Durchflussrate in der von Ihnen gewünschten Einheit an, in Meter pro Sekunde, Kilometer pro Stunde, Meilen pro Stunde oder Fuß pro Minute. Digitale Mikroprozessortechnik sorgt für exzellente Leistung und hohe Genauigkeit. Neben den aktuellen Messwerten zeichnet das HHF82 auch die Min.- und Max.-Werte auf.

Das Laufrad des HHF82 sitzt auf einem reibungsarmen Kugellager, um sowohl bei hohen als auch niedrigen Luftgeschwindigkeiten eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Das Flügelrad bietet eine hervorragende Genauigkeit (± 3 bis 4%) und misst bereits geringste Luftbewegungen von 0,4 m/s.

Das HHF82 bietet außerdem viele Funktionen wie das Halten des aktuellen Messwertes, Min- und Max-Messwerte, fünf Einheiten für die Luftgeschwindigkeit, Anzeige für zu niedrige Batteriespannung, automatische Abschaltung und eine Anzeige bei Messbereichsüberschreitung.



TECHNISCHE DATEN

Anzeige: 8 mm (LCD)
Betriebsfeuchte: Max 80%
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Anzeige bei Messbereichsüberschreitung: „—“
Batterie: 9 V (im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme: Ca. 17 mA DC
Gewicht: 160 g mit Batterie
Abmessungen: 156 × 60 × 33 mm

Luftgeschwindigkeit

Messbereich:
 0,4 bis 30,0 m/s, 1,4 bis 108,0 km/h,
 0,9 bis 67,0 mph, 80 bis 5910 ft/min,
 0,8 bis 58,3 Knoten
Auflösung: 0,1 m/s, 0,1 km/h,
 0,1 mph, 1 ft/min, 0,1 Knoten
Genauigkeit:
 ≤ 20 m/s: 3% des Endwerts
 > 20 m/s: 4% des Endwerts

Bestellangaben	
Modellnummer	Beschreibung
HHF82	Anemometer
SC-HH11A	Tragetasche

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und 9-V-Batterie