


BSJ, TL, SL

Thermoelement-Schraubklemmen, Thermoelement-Kabelösen und Thermoelement-Kabelschuhe

- ✓ Farbcodiert entsprechend dem Thermoelementtyp
- ✓ Komplett mit Kabelschuhen aus Material des Thermoelementtyps
- ✓ Kombischrauben Kreuzschlitz/Schlitz

Thermoelement-Schraubklemmen mit Kabelösen (Packung mit 6 Stück für bis zu 12 Kanäle)

Modell Nr.	IEC-Farbe - Beschreibung
BSJ-J	Schwarz mit Kabelösen, 6 Stck.
BSJ-KI	Grün mit Kabelösen, 6 Stck.
BSJ-TI	Braun mit Kabelösen, 6 Stck.
BSJ-E	Violett mit Kabelösen, 6 Stck.
BSJ-R/SI	Orange mit Kabelösen, 6 Stck.
BSJ-NI	Rosa mit Kabelösen, 6 Stck.
BSJ-U	Weiß mit Kabelösen, 6 Stck.




Material:
Glasfaserverstärktes Nylon
Betriebstemperatur: 220°C


Thermoelement-Schraubklemmenleisten

Modell-Nr.	Anzahl der Klemmen	Abmessungen I	Abmessungen II
BS2A	2	33,34	41,28
BS3A	3	44,45	52,39
BS4A	4	55,55	63,50
BS5A	5	66,80	74,60
BS6A	6	77,79	85,73
BS8A	8	100,08	107,95
BS10A	10	122,24	130,18
BS12A	12	144,47	152,40
BS16A	16	188,92	196,85
BS20A	20	244,48	252,42

Die Abbildung zeigt die Thermoelement-Schraubklemme BS4A mit BSJ-KI Kabelösen und Kombischrauben Kreuzschlitz/Schlitz. **Maximale Temperatur:** 220°C.



Kabelösen und Kabelschuhe für Thermoelemente



Modellnr.	Beschreibung
TL(*)-20	Thermoelement-Kabelösen, Packung mit 20 Stück
SL(*)-20	Kabelschuhe, Packung mit 20 Stück (nicht für Typen C, D und G)

* Wählen Sie das Material aus der folgenden Tabelle.

Material

Bestellcode	Thermoelementlegierung
CH	NickelChrom®
AL	Nickel®
IR	Eisen
CO	Konstantan
CP	Kupfer (auch Plusleitung für R/S)
11	Typ R, Minus-Ausgleichsleitung
405	Typ C, Plus-Ausgleichsleitung
426	Typ C, Minus-Ausgleichsleitung
203	Typ D, Plus-Ausgleichsleitung
225	Typ D, Minus-Ausgleichsleitung
200	Typ G, Plus-Ausgleichsleitung
226	Typ G, Minus-Ausgleichsleitung

Jetzt auch als Typ N (OMEGALLOY®)

Modellnr.	Beschreibung
TLNP-20	Thermoelement-Kabelöse, OMEGALLOY® , OMEGA-P®
TLNN-20	Thermoelement-Kabelöse, OMEGALLOY® , OMEGA-P®
SLNP-20	Thermoelement-Kabelschuh, OMEGALLOY® , OMEGA-N®
SLNN-20	Thermoelement-Kabelschuh, OMEGALLOY® , OMEGA-N®

Crimpzange - Einfach und präzise durch Ratschenmechanismus



Modellnummer	Beschreibung
CRIMPZANGE	Für eine sichere Verbindung von Thermoelementdraht und Kabelöse. Der Ratschenmechanismus gewährleistet eine gleichbleibend hohe Verbindungsqualität.