


HSTW

Hochtemperatur-Standard-Steckverbinder und Universal-Buchse mit Beschriftungsfenster

- ✓ Hoher Temperaturbereich bis 260°C
- ✓ Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
- ✓ Universal-Buchse für Stecker in Miniatur- und Standardgröße
- ✓ Für Litze oder Volldraht bis 1,6 mm Durchmesser
- ✓ Stecker in Hohlstiftkonstruktion oder aus Vollmaterial
- ✓ Unverlierbare Schrauben
- ✓ Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
- ✓ Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld
- ✓ Reichhaltiges Zubehör



Bestellangaben (Modellnummer angeben)

Typ-Code	Mit Stecker benutztes Thermoelement	Im Stecker verwendete Kompensationslegierung		Farbcodierung des Steckers		Modellnr.
		+	-	ANSI-Farbe	IEC-Farbe	
K	NickelChrom-Nickel	NickelChrom	Nickel	Gelb	Grün	HSTW-KI-(*)
T	Kupfer-Konstantan	Kupfer	Konstantan	Blau	Braun	HSTW-TI-(*)
J	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan	Schwarz	Schwarz	HSTW-J-(*)
E	NickelChrom-Konstantan	NickelChrom	Konstantan	Violett	Violett	HSTW-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	Kupfer	Legier. #11	Grün	Orange	HSTW-R/SI-(*)
U	Nicht kompensiert	Kupfer	Kupfer	Weiß	Weiß	HSTW-U-(*)
N	Nicrosil-Nisil	Nicrosil	Nisil	Orange	Pink	HSTW-NI-(*)

Zubehör

Beschriftungsfelder:
WCP-L, 5er-Pack

Zugentlastungshülsen:
SR-OST-10, 10er Pack
SR-OST-100, 100er Pack



Universal-Buchse
für Stecker in Miniatur- und Standardgröße

* Bei Bestellung „-MF“ für Steckerpaar angeben, „-M“ für nur Stecker oder „-F“ für nur Buchse.

Bestellbeispiel: HSTW-KI-MF, Steckerpaar, Typ K.

Für die Ausführung mit **Stiften aus Vollmaterial** ergänzen Sie die Modell-Nr. um das Kürzel „-S“ (gegen Aufpreis). **Beispiel:** HSTW-KI-MF-S, Steckerpaar, Typ K, Steckerstifte aus Vollmaterial.

Bei Bestellung nach ANSI-Farbcodierung streichen Sie in der Modell-Nr. das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).

Bei den Typen J, E und U ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.

Beispiel: HSTW-K-MF, Steckerpaar, Typ K mit ANSI-Farbcodierung.

Für zusätzlichen EMV-Schutz durch Ferritkern bitte Zubehör PCLM-FT bestellen.

Achtung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

