

Modell MBS

Einbauleiste zur Montage von Steckverbindern Typ SMP

- ✓ Eine Einbauleiste nimmt bis zu 12 Einbaubuchsen auf
- ✓ Dekorativ und funktional
- ✓ Selbststrahlende Montage
- ✓ Nur ein Tafelausschnitt erforderlich
- ✓ Für Temperaturen bis 150°C
- ✓ Auch für Bedienpulte geeignet


Das Einbauleisten-System von OMEGA wird in einem rechteckigen Tafelausschnitt montiert. Dabei passt die schwarze Oberfläche gut zu allen Steckerfarben. Die vorverdrahteten SMP-Steckverbinder können einzeln eingesetzt oder demontiert werden.

Die Stecker bzw. Buchsen rasten in der Einbauleiste ein – ohne Werkzeug oder Montagematerial.


Für die Installation der Einbauleisten ist kein separates Montagematerial erforderlich.

Einfache Installation

Stecker einrasten lassen



Einbauleisten in der Tafel verriegeln



Patentierter Staubschutzkappen

Die Stecker bzw. Buchsen Typ SMP rasten in der Einbauleiste ein.

Installation der Einbauleiste mit einfachem Schraubendreher

Bestellangaben (Modellnummer angeben)		
Anzahl der Steckverbinder	Ausschnitt H x L (in mm)	Modellnummer
2	25,4 x 30,7	MBS-02
3	25,4 x 48,3	MBS-03
4	25,4 x 65,8	MBS-04
5	25,4 x 83,1	MBS-05
6	25,4 x 100,6	MBS-06
7	25,4 x 118,1	MBS-07
8	25,4 x 135,6	MBS-08
9	25,4 x 153,2	MBS-09
10	25,4 x 170,4	MBS-10
12	25,4 x 205,5	MBS-12

Bestellbeispiel: MBS-06, Einbauleiste für sechs SMP Steckverbinder. SMP Steckverbinder bitte separat bestellen.



Patentierter Staubschutzkappen, Modell-Nr. MPJ-CAP