

NB12-CP

Keramikisolierte Thermoelemente für Hochtemperatur-Anwendungen – Industriefühler mit Keramikmantel

- ✓ Für Hochtemperatur-Anwendungen wie beispielsweise Öfen oder Zementdrehöfen
- ✓ Typen R und S mit rekristallisiertem Aluminiummantel für Temperaturen bis 1600°C
- ✓ Typen K und N mit Tonerdeporzellan-Mantel für Temperaturen bis 1400°C
- ✓ Keramikmantel mit 12 mm Durchmesser und 100 mm langem Schaft mit 21 mm Außendurchmesser
- ✓ IP67-geschützter Fühlerkopf mit Kabelverschraubung und Schraubklemmenblock
- ✓ Befestigungsflansch aus Gusseisen lieferbar
- ✓ Robuste Anschlussleitungen von 0,5 mm² für längere Lebensdauer

Diese Thermoelement-Baugruppen sind in den unten angegebenen Abmessungen ab Lager lieferbar. Andere Abmessungen und Konfigurationen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Keramikmantel und Fühlerkopf sind mit einem 100 mm langen Stahlschaft verbunden, der in der Angabe der Gesamtlänge enthalten ist. Zur einfachen Montage kann ein Gusseisenflansch mit zwei Befestigungsbohrungen von 8,6 mm im 70-mm-Hals auf die gewünschte Einbauhöhe fixiert werden.



Bestellangaben (Modellnummer angeben)	
Modell-Nr.	Beschreibung
NB12-CP-K-M12U-300	Typ K, 300 mm Länge
NB12-CP-K-M12U-600	Typ K, 600 mm Länge
NB12-CP-N-M12U-300	Typ N, 300 mm Länge
NB12-CP-N-M12U-600	Typ N, 600 mm Länge
NB12-CP-R-M12U-300	Typ R, 300 mm Länge
NB12-CP-R-M12U-600	Typ R, 600 mm Länge
NB12-CP-S-M12U-300	Typ S, 300 mm Länge
NB12-CP-S-M12U-600	Typ S, 600 mm Länge

Andere Mantel- und Kabellängen auf Anfrage. Bitte sprechen Sie unseren Vertrieb an.

Bestellbeispiel: NB12-CP-K-M12U-300 Typ K: Keramikfühler, CP-MF Montageflansch.